

I RUOTE PER COLLETTIVITÀ IN POLIURETANO INIETTATO, NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

GB INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE

F ROUES POUR COLLECTIVITES EN POLYURETHANE INJECTE, CORPS EN POLYAMIDE 6

D APPARATENROLLEN AUS GESPRITZTEM POLYURETHAN, KERN AUS POLYAMID 6

E RUEDAS PARA COLECTIVIDADES DE POLIURETANO DE INYECCION, NUCLEO DE POLIAMIDA 6

RU КОЛЕСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ ИНЖЕКТОРНОГО ПОЛИУРЕТАНА, ОСНОВАНИЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6



40 ÷ 70



0°C ÷ +40°C



| I | GB | F |
|--|---|---|
| <p>Caratteristiche</p> <p>Ruote per collettività in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6. Supporti zincati elettroliticamente.</p> <p>Impieghi</p> <p>Idonea all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, acidi deboli organici e minerali, acqua e vapore saturo.</p> | <p>Features</p> <p>Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre. Zinc-plated brackets.</p> <p>Uses</p> <p>Suitable for environments where atmospheric agents, alcohol, glycol, mineral and organic acids, base solutions and saturated vapour are present.</p> | <p>Caracteristiques</p> <p>Roues pour collectivité en polyuréthane injecté, corps en polyamide 6. Montures zinguées électrolytiquement.</p> <p>Utilisations</p> <p>Peut être utilisée dans des milieux avec présence d'agents atmosphériques, d'alcools et de glycols, d'acides faibles organiques et minéraux, d'eau et de vapeurs saturantes.</p> |





| D | E | RU |
|--|---|---|
| <p>Eigenschaften</p> <p>Apparatenrollen aus gespritztem Polyurethan, Kern aus Polyamid 6. Gehäuse galvanisch verzinkt.</p> <p>Einsatz</p> <p>Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren, Wasser und gesättigtem Dampf geeignet.</p> | <p>Características</p> <p>Ruedas para colectividades de poliuretano de inyección, núcleo de poliamida 6. Soportes cincados electro-líticamente.</p> <p>Utilización</p> <p>Se puede utilizar en ambientes con agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles, ácidos débiles orgánicos y minerales, agua y vapor saturado.</p> | <p>Характеристики</p> <p>Колеса для общественных учреждений, основание из полиамида 6. Оцинкованные кронштейны.</p> <p>Применения</p> <p>Серия пригодна для эксплуатации при атмосферных воздействиях, в присутствии спиртов и гликолей, органических и минеральных слабых кислот, воды и насыщенного пара.</p> |

I RUOTE PER COLLETTIVITÀ IN POLIURETANO INIETTATO,
NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

GB INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS,
POLYAMIDE 6 CENTRE

F ROUES POUR COLLECTIVITES EN POLYURETHANE INJECTE,
CORPS EN POLYAMIDE 6

D APPARATENROLLEN AUS GESPRITZTEM POLYURETHAN,
KERN AUS POLYAMID 6





E RUEDAS PARA COLECTIVIDADES DE POLIURETANO DE INYECCION,
NUCLEO DE POLIAMIDA 6

RU КОЛЕСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ ИНЖЕКТОРНОГО
ПОЛИУРЕТАНА, ОСНОВАНИЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6

 **tellure Rôta**

36



|  | | | |  |  | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|---|---|----------------|--|--|--|--|
| | | | |  | COD. | | | | | |
| 40 | 18 | 8 | 22 | 40 | 0.02 | 361101* | | | | |
| 50 | 18 | 8 | 22 | 55 | 0.03 | 361102* | | | | |
| 60 | 25 | 8 | 28 | 70 | 0.06 | 361103* | | | | |

I RUOTE PER COLLETTIVITÀ IN POLIURETANO INIETTATO,
NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

GB INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS,
POLYAMIDE 6 CENTRE

F ROUES POUR COLLECTIVITES EN POLYURETHANE INJECTE,
CORPS EN POLYAMIDE 6

D APPARATENROLLEN AUS GESPRITZTEM POLYURETHAN,
KERN AUS POLYAMID 6

























E RUEDAS PARA COLECTIVIDADES DE POLIURETANO DE INYECCION,
NUCLEO DE POLIAMIDA 6

RU КОЛЕСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ ИНЖЕКТОРНОГО
ПОЛИУРЕТАНА, ОСНОВАНИЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6



















 tellure Rôta

36






















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | |  | COD. |  | COD. |  | COD. |
| 40 | 18 | 59 | 42x42 | 32x32 | 5 | 23 | 76 | 40 | 0.11 |  364301* | 0.11 |  365101* | 0.13 |  368101* |
| 50 | 18 | 66 | 55x55 | 40x40 | 6 | 24 | 76 | 55 | 0.13 |  364302* | 0.12 |  365102* | 0.16 |  368102* |
| 60 | 25 | 83 | 60x60 | 45x45 | 6 | 21 | 84 | 70 | 0.24 |  364303* | 0.21 |  365103* | 0.28 |  368103* |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | |  | COD. |  | COD. | | |
| 40 | 18 | 59 | 35 | 10 | 23 | 76 | 40 | 0.10 |  363101* | 0.12 |  367101* | | |
| 50 | 18 | 66 | 35 | 10 | 24 | 76 | 55 | 0.11 |  363102* | 0.13 |  367102* | | |
| 60 | 25 | 83 | 42 | 13 | 21 | 84 | 70 | 0.21 |  363103* | 0.25 |  367103* | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |  | COD. |  | COD. | | |
| 40 | 18 | 59 | M10 | 20 | 35 | 23 | 76 | 40 | 0.12 |  366301* | 0.14 |  369101* | | |
| 50 | 18 | 66 | M10 | 20 | 35 | 24 | 76 | 55 | 0.13 |  366302* | 0.16 |  369102* | | |
| 60 | 25 | 83 | M12 | 25 | 42 | 21 | 84 | 70 | 0.24 |  366303* | 0.28 |  369103* | | |

 Disponibile anche con codolo M10

Available with M10 stem

Disponibile avec tige M10

Verfügbar auch mit M10 Stem

Disponibile con espiga M10

Возможно укомплектовать стержнем M10